

# ALPHA

3470IEP100P62

EAN 4031582303674  
Bestelnummer 00006790



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ● |
| Verloop           | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Alpha                         |
| Type                         | Zwenkwiel                     |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 200 kg                        |
| Statisch Draagvermogen       | 400 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C                         |
| Totale hoogte                | 128 mm                        |
| Totale breedte               | 75 mm                         |
| Totaal gewicht               | 1,057 kg                      |

## WIEL

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Wielkern materiaal            | Aluminium                              |
|                               | zacht                                  |
| Materiaal loopvlak            | Elastische band, zwart, gevulkaniseerd |
| Lager                         | Precisiekogellagers                    |
| As                            | Vastgeschroefd met moer                |
| Kleur Wiel                    | Metallic                               |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes                     |
| Diameter                      | 100 mm                                 |
| Breedte Loopvlak              | 40 mm                                  |
| Breedte wielkern              | 40 mm                                  |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 68 Shore A                             |

## VORK

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Materiaal       | Staalplaat, zwaar       |
| Vork Vorm       | Breed                   |
| Zwenklager      | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur           | Blauw gepassiveerd      |
| Offset          | 40 mm                   |
| Zwenk radius    | 90 mm                   |
| Uitzwenking     | 180 mm                  |
| Diameter koepel | 75 mm                   |

## BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 105 mm             |
| Breedte plaat                      | 80 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal)  | 77 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 60 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 77 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm              |
| Diameter bevestigingsgat           | 9 mm               |

# ALPHA

3470IEP100P62

EAN 4031582303674  
Bestelnummer 00006790



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

3470U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

