

PURETECH

PIO075X25-Ø8

EAN 4031582356632
Objednáací číslo 00037996

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	60 kg
Statický Nosnost	120 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,1 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Průměr otvoru Šroub	8 mm
Délka poklice	26,5 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A