

# DURATECH

TOP 082X98-Ø20 HL100

EAN 4031582322668

Rendelési szám 00804410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	82 mm
Futófelület szélessége	98 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	100 mm
Test szélessége	98 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D
Csapágy típusa	6204ZV

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●○○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírási 4 km/h-nál	900 kg
Teherbírási 6 km/h-nál	720 kg
Statikus teherbírási	1800 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,584 kg

# DURATECH

TOP 082X98-Ø20 HL100

EAN 4031582322668

Rendelési szám 00804410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

