

ZETA

4681ITP250P63 SOFT CV

EAN 4031582337655

Номер заказа 00838070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|--|
| Название продукта | Zeta |
| Тип | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 800 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 640 kg |
| Грузоподъемность статическая | 1600 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 290 mm |
| Общая ширина | 96 mm |
| Общий вес | 4,602 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---|
| Материал корпуса | Алюминий |
| | мягкий |
| | выпуклый |
| Материал протектора | Полиуретан, Литой |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Ось | Винт с гайкой |
| Цвет Колесо | Серый цвет дорожного движения A (RAL7042) |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 250 mm |
| Ширина Протектор | 50 mm |
| Ширина тела | 50 mm |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|---|
| Материал | Стальной лист, очень тяжелый |
| Форма Вилы | Широкая, Усиленный |
| Поворотный узел | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 55 mm |
| Радиус поворота | 180 mm |
| Поворотное соединение | 360 mm |
| Диаметр купола | 96 mm |

ZETA

4681ITP250P63 SOFT CV

EAN 4031582337655

Номер заказа 00838070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ФИТИНГ

| | |
|---|------------------------|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 137 mm |
| Ширина пластины | 105 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |

ZETA

4681ITP250P63 SOFT CV

EAN 4031582337655

Номер заказа 00838070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

