

STORA

2875QMP125S74 TFR

EAN 4031582389807



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Stora
하우징 유형	휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	80 kg
정지 중 하중용량	160 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	160 mm
전체 체중	0.925 kg

휠

차체 재질	폴리우레탄 주입
트레드 재질	트랙 있는 더블 플랜지
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	125 mm
트레드 폭	32 mm
트레드의 경도(D)	59 Shore D

하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	특수 기능
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	40 mm
회전 간섭	270 mm
나사산 직경	12 mm

피팅

피팅 유형	육각 넥스레드 스템, 상단, 리벳으로 고정됨 육각형 볼트넥
스템 길이	15 mm

추가 정보

팔레트 사이즈 : 추적 너비: 약 2.75mm, 홈 너비 : 약 5.7mm, 홈 깊이 : > 10mm를 위해 설계되었습니다.

제품 정보

STORA

2875QMP125S74 TFR

EAN 4031582389807

기술 도면



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

