

# AGILA

2477PIP125P30-11

EAN 4031582362084

Numéro de commande 00035400



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                              |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                             |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                              |
| Hauteur                         | 160 mm                             |
| Poids                           | 0,98 kg                            |

## ROUE

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Corps de roue         | Polypropylène                           |
|                       | souple                                  |
| Bandage               | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement             | Roulement à billes de précision         |
| Pare-fils             | Avec pare-fils                          |
| Diamètre              | 125 mm                                  |
| Largeur du bandage    | 32 mm                                   |
| Dureté du bandage (A) | 75 Shore A                              |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, moyenne    |
| Forme de la chape       | Galbée                   |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Déport                  | 41 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 131 mm                   |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm                   |

## FIXATION

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de fixation         | Trou central                                                                        |
| Diamètre du trou central | 11 mm                                                                               |
| Note                     | Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes. |

# AGILA

2477PIP125P30-11

EAN 4031582362084

Numéro de commande 00035400



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

