

DURATECH HEAT

BOG 080X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582317695

Numero d'ordine 00035369



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ○ ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech heat
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	100 kg
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	280 °C
Peso complessivo	0,209 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Termoset in Plastica, termoresistente
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Bussola a secco
Colore Ruota	Nero
Diametro	80 mm
Larghezza battistrada	35 mm
Asse diametro del foro	8 mm
Lunghezza mozzo	45,5 mm
Larghezza corpo	35 mm
Durezza del Battistrada (D)	90 Shore D

SUPPORTO

Inossidabile	✓
--------------	---

DURATECH HEAT

BOG 080X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582317695

Numero d'ordine 00035369



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

