

OMIKRON TWIN


9958FTP400P68

EAN 4031582317022

Numéro de commande 00001503



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Omikron twin
Capacité de charge à 4 km/h	7200 kg
Capacité de charge à 6 km/h	5000 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	10800 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	510 mm
Largeur totale	285 mm
Poids	71.44 kg

CHAPE

Lubrification nipple	1
Diamètre du dôme	235 mm

ROUE

Corps de roue	Fonte
Diamètre	400 mm
Largeur du bandage	80 mm
Largeur du corps de roue	80 mm

RACCORD

Longueur de la platine	270 mm
Largeur de la platine	250 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	210 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	230 mm
Diamètre des trous de la platine	17 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP400P68

EAN 4031582317022

Numéro de commande 00801592

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

