ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

LEVINA

5371XSP100R05-28x45

EAN 4031582360318



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●●○
Исчезновение	●●●●○
Устойчивость к коррозии	●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Levina
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Электропроводящий	Да
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	137 mm

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полиамид
Форма Вилы	Узкий
Повортный узел	Две гонки с мячом
Офсет (Смещение)	36 mm
Радиус поворота	98 mm
Поворотное соединение	196 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, электропроводящий
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	32 mm
Твердость Протектор (D)	40 Береговая D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт	28 mm
Длина Болт	45 mm

Премия Universal Дизайн Award

Deutscher Конструктор Club

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LEVINA


5371XSP100R05-28x45

EAN 4031582360318

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings





Премия Universal Дизайн Award
Deutscher Конструктор Club

© Copyright 2026 TENTE International GmbH