

## ZETA REVERSE

468BITP160P63

EAN 4031582398342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Actuació Roll             | ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment    | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nom del producte           | Zeta reverse                                                              |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 800 kg                                                                    |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 640 kg                                                                    |
| Conducció elèctrica        | No                                                                        |
| Inoxidable                 | No                                                                        |
| Tracidad de carga estàtica | 1600 kg                                                                   |
| Temperatura (mínim)        | -10 °C                                                                    |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                                                                     |
| Alçada total               | 200 mm                                                                    |
| Àmplia general             | 96 mm                                                                     |
| Pes total                  | 3,61 kg                                                                   |

## SUPORT

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Material d'habitatge | Placa d'acer, molt pesada                    |
| Forquilla Forma      | Ample, Reforçat                              |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable |
| Color                | Passivat blau                                |
| Desplaçament         | 55 mm                                        |
| Scio de giro         | 161 mm                                       |
| Sterferencia de giro | 322 mm                                       |
| Dome Dictel          | 96 mm                                        |

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Alumini                       |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Fos                |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| Eix                                 | Estirada de nou               |
| Roda de color                       | Amarillo de mel (RAL1005)     |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància              |
| Diametralització                    | 160 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 50 mm                         |
| Corporació ample                    | 50 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                    |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 42 Shore D                    |

## FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 137 mm            |
| Placa ampla                           | 105 mm            |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 75 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 80 mm             |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 75 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 105 mm            |
| Placa de diàmetre                     | 11 mm             |

# ZETA REVERSE

468BITP160P63

EAN 4031582398342

Número de comanda 00860886  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

