

LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382846



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea clinic
Type	Wielen met centrale , Totale vergrendeling
Standaard	vergelijkbare EN12531-Ziekenhuisbedwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	150 kg
Draagvermogen bij 4 km/h	150 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Ja
Statisch draagvermogen	300 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	130 mm
Totale breedte	71 mm
Totaal gewicht	0,94 kg
Certificering	Getest en gecontroleerd door TÜV Süd

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Offset	40 mm
Zwenk radius	102,5 mm
Draaicirkel	205 mm
Tip	Behuizing met geïntegreerde Kabel afbuiger gemaakt van Polyethyleen.

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Precisie kogellagers Roestvrij
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	15 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant
Diameter Bout	32 mm
Lengte Bout	50 mm
Tip	Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht.

Deutscher
Ontwerper
ClubInterzum
AwardIF Design
Award

LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382846



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen



Deutscher
Ontwerper
Club



Interzum
Award



product
design
award

IF Design
Award