

PURETECH

PVO250x50-Ø20,1 HL58 TRG

EAN 4031582404265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	250 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20.1 mm
Longueur de moyeu	58 mm
Dureté du Bandage (A)	85 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Attrition	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	180 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	360 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	2.04 kg

PURETECH

PVO250x50-Ø20,1 HL58 TRG

EAN 4031582404265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

