

## ZETA REVERSE

468BITP125P63 CV

EAN 4031582398311  
Rendelési szám 00860893

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Zeta reverse
Ház típusa	Totálfékes görgő rugós irányfékkel
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	500 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	400 kg
Statikus teherbírás	1000 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	164 mm
Teljes szélesség	96 mm
Összsúly	3,169 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Alumínium
	konvex
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Mézsárga (RAL1005)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

## VÁZ

Anyag	Acéllemez, nagyon nehéz
Villa alakja	Széles, Megerősített
Forgócsapágy	Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	60 mm
Körbeforgás	161 mm
Körbeforgás	322 mm
Kupola átmérője	96 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	137 mm
Talplemez szélessége	105 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

# ZETA REVERSE

468BITP125P63 CV

EAN 4031582398311

Rendelési szám 00860893



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

