

# MAXTECH

PNP 200x30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Maxtech                         |
| Korpusa tips                         | Ritenis                         |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Krāvnese pie 4 km/h                  | 100 kg                          |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                              |
| Nerūsējošais                         | Nē                              |
| Statiskā krāvnese                    | 200 kg                          |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                           |
| Kopējais svars                       | 0,4 kg                          |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Tread hardness         | mīksts                           |
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns                    |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, putots              |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ritenis krāsa          | Melns                            |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 200 mm                           |
| Protektora platums     | 30 mm                            |
| Ass atveres diametrs   | 8 mm                             |
| Rumbas garums          | 44 mm                            |
| Korpusa platums        | 30 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 70 Krasts A                      |

# MAXTECH

PNP 200x30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626

Pasūtījuma numurs 00005568  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

