

STEM

S70-10x25 / 11 drilled stem

EAN 4031582411911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



RACCORD

Diamètre de la tige	10 mm
Longueur de la tige	25 mm

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○
---------------------------	-----------

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Axe
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Hauteur	6 mm
Poids	0.05 kg