# STEM

## S70-10x25 / 11 drilled stem

EAN 4031582411911

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



### RACCORD

| | |
|---|---|
| Diamètre de la tige | 10 mm |
| Longueur de la tige | 25 mm |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Axe |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 200 kg |
| Hauteur | 6 mm |
| Poids | 0.05 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH