

MAXTECH

UAK 050X20-Ø6,1

EAN 4031582322835

Numéro de commande 00008698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulement à billes conique
Couleur Roue	Gris argent (RAL7001)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	20 mm
Diamètre du trou de l'Axe	6 mm
Longueur de moyeu	22 mm
Largeur du corps	20 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Statique Capacité de charge	100 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0,066 kg

MAXTECH

UAK 050X20-Ø6,1

EAN 4031582322835

Numéro de commande 00008698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

