

# AGILA

2477PJO125P30-11

EAN 4031582050400

Номер заказа 00005172



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Название продукта                     | Agila                                       |
| Тип корпуса                           | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз |
| Стандартный                           | EN12530 — ролики устройств                  |
| Грузоподъемность при 3 км/ч           | 100 kg                                      |
| Грузоподъемность статическая          | 200 kg                                      |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -20 °C                                      |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 60 °C                                       |
| Общая высота                          | 160 mm                                      |
| Общая ширина                          | 60 mm                                       |
| Общий вес                             | 0,803 kg                                    |

## КОЛЕСО

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен               |
| Материал протектора     | Термопластичная резина     |
| Подшипник               | Подшипник скольжения       |
| Цвет Колесо             | Серебристо-серый (RAL7001) |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы          |
| Диаметр                 | 125 mm                     |
| Ширина Протектор        | 32 mm                      |
| Ширина тела             | 32 mm                      |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A             |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал              | Стальной лист, средний  |
| Форма Вилы            | Широкая                 |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом       |
| Цвет                  | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение)      | 41 mm                   |
| Радиус поворота       | 131 mm                  |
| Поворотное соединение | 262 mm                  |
| Диаметр купола        | 60 mm                   |

## ФИТИНГ

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Тип фитинга            | Отверстие под болт                                                    |
| Диаметр отверстия Болт | 11 mm                                                                 |
| Подсказка              | Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины. |

# AGILA

2477PJO125P30-11

EAN 4031582050400  
Номер заказа 00005172



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

