

ALPHA STAINLESS

8478UAD100P62 NATURAL/3004

EAN 4031582313208

Numéro de commande 00035115



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●●●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Alpha stainless |
| Type | Roulette fixe |
| Norme | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h | 150 kg |
| Inoxydable | ✓ |
| Capacité de charge statique | 300 kg |
| Plage de température (minimale) | -25 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 128 mm |
| Largeur totale | 85 mm |
| Poids | 0,537 kg |

ROUE

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue | Polyamide |
| Bandage | Polyuréthane, injecté |
| Roulement | Roulements rouleaux, inoxydable |
| Axe | axe de roue boulonné |
| Couleur de la roue | Blanc naturel |
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm |
| Largeur du corps de roue | 32 mm |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
| Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |

CHAPE

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Matériau | Acier Inoxydable, forte charge |
| Forme de la chape | Galbée |
| Couleur | Acier Inoxydable |

FIXATION

| | |
|--|-----------------------|
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine | 100 mm |
| Largeur de la platine | 85 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 77 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 60 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 77 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 9 mm |

ALPHA STAINLESS

8478UAD100P62 NATURAL/3004

EAN 4031582313208

Numéro de commande 00035115



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

