

INTEGRAL

2040XSX150R05-32

EAN 4031582340587



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Integral
外壳类型	万向脚轮
标准	类似 EN12531 - 医院病床脚轮
3 km/h的载重	150 kg
4 公里/小时的载重	150 kg
导电	✓
静态载重	300 kg
温度范围（最低）	-30 ° C
温度范围（最大）	80 ° C
总高	183 mm
总重量	1.199 kg
认证	经 TÜV Süd 测试和监测

轮子

轮体材料	聚酰胺，导电
胎面材料	聚氨酯，注塑，导电
轴承	精密滚珠轴承，密封的
侧盖	集成螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度（D）	40 肖氏 D

支架

材料	钢板，中号
支架形状	已关闭
旋转轴承	精密滚珠轴承
偏移量	40 mm
旋转半径	115 mm
转向干涉	230 mm

固定件

固定件类型	实心阀杆圆形
螺栓直径	32 mm
螺栓长度	45 mm
提示	可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

其他信息

根据AK-BWA可清洗



INTEGRAL

2040XSX150R05-32

EAN 4031582340587



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

