



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Aço, ferro
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Amarelo mel (RAL1005)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	82 mm
Largura do Piso	70 mm
Diâmetro do furo do eixo	20 mm
Comprimento do cubo	70 mm
Largura do corpo	70 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Dureza do Piso (D)	42 Shore D
Tipo de rolamento	6204

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Novatech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	700 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	840 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	1400 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,95 kg

