PRODUCTINFORMATIE

# GALEA

## 5070YGP100P60-90x70

Bestelnummer 00078901



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

### PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●○○ |
| Verloop | ●●●○○ |
| Corrosieweerstand | ●●●●○ |

### KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Galea |
| Type | Zwenkwiel |
| Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 100 kg |
| Elektrisch geleidend | Ja |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch Draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 138 mm |
| Totaal gewicht | 0,45 kg |

### VORK

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide |
| Vork Vorm | Gesloten |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Offset | 40 mm |
| Zwenk radius | 90 mm |
| Uitzwenking | 180 mm |

### WIEL

| | |
|---|---|
| Wielkern materiaal | Polypropyleen, elektrisch geleidend |
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend |
| Lager | Precisiekogellagers |
| Afdekkapjes | Met afdekkapjes |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 30 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A |

### BEVESTIGING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 90 mm |
| Breedte plaat | 70 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 60 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 70 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 50 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 55 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 8 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA

5070YGP100P60-90x70

Bestelnummer 00078901

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH