

# ZETA REVERSE

468STOO125P63 180°

EAN 4031582398151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ○ ○ ○ ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Productnaam                  | Zeta reverse                         |
| Type                         | Wielen met veerbelaste Richtingsslot |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting        |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 700 kg                               |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 560 kg                               |
| Elektrisch geleidend         | Nee                                  |
| Roestvrij                    | Nee                                  |
| Statisch draagvermogen       | 1400 kg                              |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C                               |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                                |
| Totale hoogte                | 164 mm                               |
| Totaal gewicht               | 2,99 kg                              |

## BEHUIZING

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, zeer zwaar                |
| Vork Vorm                  | Breed, Versterkt                      |
| Zwenklager                 | Twee balraces, Versterkt of Roestvrij |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd                    |
| Offset                     | 55 mm                                 |
| Zwenk radius               | 117,5 mm                              |
| Draaicirkel                | 235 mm                                |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide, zwaar              |
| Materiaal loopvlak            | Identiek aan Wiel             |
| Lagering                      | Glijlager                     |
| As                            | Geschroefd met moer           |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter                      | 125 mm                        |
| Breedte Loopvlak              | 40 mm                         |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A                    |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 137 mm             |
| Breedte plaat               | 105 mm             |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 105 mm             |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 80 mm              |
| Diameter plaatgat           | 11 mm              |

# ZETA REVERSE

468STOO125P63 180°

EAN 4031582398151

Bestelnummer 00860926

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

