

## MAXTECH

UAD100x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS

EAN 4031582452839



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## RODA

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                 |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Injetado     |
| Rolamento                  | Rolamento, aço inoxidável |
| Diâmetro                   | 100 mm                    |
| Largura do Piso            | 30 mm                     |
| Diâmetro do furo do eixo   | 12 mm                     |
| Comprimento do cubo        | 44,4 mm                   |
| Dureza do Piso (D)         | 42 Shore D                |

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Maxtech                              |
| Tipo                              | Roda                                 |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 150 kg                               |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 300 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                                |
| Peso geral                        | 0,23 kg                              |

