

## LUMINA

AA20POI050S70-10x15/8 9011/9011

EAN 4031582415094



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Lumina                        |
| Tip                            | Okretanje Tocak               |
| Standard                       | EN12528 - tockovi za nameštaj |
| Nosivost na 3 km/h             | 40 kg                         |
| Električni provod              | no                            |
| nerdjajući                     | no                            |
| Statički Nosivost              | 80 kg                         |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                        |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                         |
| Sveukupna visina               | 56 mm                         |
| Ukupna širina                  | 55 mm                         |
| Ukupna težina                  | 0.13 kg                       |

## KUCISTE

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Materijal kućišta | polipropilen                             |
| oblik viljuska    | Kućište za dva Tocak , zatvoreno kuciste |
| okretni lezaj     | stablo , okretanje                       |
| Boja              | Grafitna crna (RAL9011)                  |
| ofset             | 20 mm                                    |
| okretni radijus   | 52 mm                                    |
| Otpor okretanju   | 104 mm                                   |
| Prečnik kupole    | 0 mm                                     |
| Prečnik navoja    | 10 mm                                    |

## TOCAK

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen               |
| materijal omotaca          | Identično sa telom Tocak   |
| Nošenje                    | klizni lezaj sa caura cevi |
| osovina                    | Zaobilaženje               |
| Boja omotac                | Grafitna crna (RAL9011)    |
| Boja Tocak                 | Grafitna crna (RAL9011)    |
| stitnici omotaca           | Bez stražara               |
| Prečnik                    | 50 mm                      |
| Širina omotac              | 7 mm                       |
| dimenzija rupa osovina     | 0 mm                       |
| dužina glavcine            | 0 mm                       |
| Širina tela                | 7 mm                       |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 65 Šor D                   |

## PRILAGOĐAVANJE

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Tip uklapanja  | narezan navojlijisestougaoni vrat vrh |
| Prečnik stablo | 10 mm                                 |
| Dužina stablo  | 15 mm                                 |

# LUMINA

AA20POI050S70-10x15/8 9011/9011

EAN 4031582415094



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

