

OMIKRON TWIN

9950FTP250P65

EAN 4031582316803

Numéro de commande 00801479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Omikron twin
Capacité de charge à 4 km/h	3000 kg
Capacité de charge à 6 km/h	2400 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	4500 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	325 mm
Largeur totale	189 mm
Poids	27.9 kg

CHAPE

Déport	70 mm
Rayon d'encombrement	201.5 mm
Diamètre d'encombrement	403 mm
Lubrification nipple	1
Diamètre du dôme	160 mm

ROUE

Corps de roue	Fonte
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	50 mm
Largeur du corps de roue	50 mm

RACCORD

Longueur de la platine	200 mm
Largeur de la platine	160 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	120 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	160 mm
Diamètre des trous de la platine	15 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP250P65

EAN 4031582316803

Numéro de commande 00801479

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

