

PURETECH AIR

DQR260X85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Lamiera d'acciaio
Materiale del battistrada	Pneumatico, profilo scolpito
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Parafili	Senza parafili
Diametro	260 mm
Larghezza battistrada	85 mm
Asse diametro del foro	25 mm
Lunghezza mozzo	74 mm
Durezza del Battistrada (A)	55 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ○ ○ ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Puretech air
Tipo di alloggiamento	Ruota
Portata a 3 km/h	150 kg
Portata statica	300 kg
Peso complessivo	1,35 kg

PURETECH AIR

DQR260X85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

