

PURETECH

PIR100X35-Ø8 HL44,4

EAN 4031582453164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Puretech
Tipo de alojamento	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	75 kg
Capacidade de carga estática	150 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,283 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha sólida, não deixa marcas
Rolamento	Rolamento
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	35 mm
Diâmetro do furo do eixo	8 mm
Comprimento do cubo	44,4 mm
Dureza do Piso (A)	80 Shore A

PURETECH

PIR100X35-Ø8 HL44,4

EAN 4031582453164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

