

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227

Numer zamówienia 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●○○○

Odejście ●●●●●

Odporność na korozję ●●●●●

PODSTAWOWE ATYTY

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu | Duratech heat |
| Typ | Koło |
| Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h | 125 kg |
| Nierdzewne | ✓ |
| Nośność statyczne | 250 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -40 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 280 °C |
| Waga całkowita | 0,3 kg |

KOŁO

| | |
|----------------------|---|
| Materiał ciała | Tworzywo sztuczne termoutwardzalne, odporne na wysoką temperaturę |
| Materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
| łożysko | Sucha tuleja łożyskowa |
| Kolor Koło | Czarny |
| Średnica | 100 mm |
| Szerokość Bieżnia | 35 mm |
| Średnica otworu Oś | 8 mm |
| Długość piasty | 45,5 mm |
| Szerokość korpusu | 35 mm |
| Twardość Bieżnia (D) | 90 Shore D |

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227

Numer zamówienia 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

