

NOVATECH

ETY 080x20-Ø20 EL14

EAN 4031582318524



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Novatech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	140 kg
Nośność przy 6 km/h	110 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	280 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,3 kg

KOŁO

Materiał ciała	Stal, żelazo
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne (RS/2RS)
Kolor Koło	Żółty miód (RAL1005)
Średnica	80 mm
Szerokość Bieżnia	20 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	14 mm
Szerokość korpusu	20 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D

