

STEM

S70-10x70 / 10

EAN 4031582419436



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

FIXATION

Type de fixation	Tige filetée à collet hexagonal
Diamètre de la tige	10 mm
Longueur de la tige	70 mm

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○
---------------------------	-----------

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Tige filetée
Type	Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	200 kg
Hauteur	9 mm
Poids	0,07 kg