

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN

EAN 4031582413144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	○ ○ ○ ○ ○
运动噪音	○ ○ ○ ○ ○
损耗	○ ○ ○ ○ ○
耐腐蚀性	○ ○ ○ ○ ○

## 核心属性

产品名称	Footmaster
外壳类型	万向脚轮
3 km/h的载重	250 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	250 kg
温度范围 (最低)	-10 °C
最高温度范围	90 °C
总高	82.5 mm
总宽度	70 mm
总重量	0.7 kg

## 支架

颜色	白色
偏移量	36 mm
旋转半径	63 mm
转向干涉	126 mm
圆顶直径	70 mm

## 轮子

轴承	滚柱轴承, 阻尼
轮子颜色	黑色
直径	50 mm
胎面宽度	25 mm
轮体宽度	25 mm

## 固定件

上板长	73 mm
上板宽	73 mm
上板孔长度 (最大)	58 mm
上板孔宽度 (最大)	58 mm
上板孔直径	7 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN

EAN 4031582413144

订单号 00062076

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

