

# NOVATECH

FTP 250X80-Ø25 HL92

EAN 4031582319415

Numărul de comandă 00800997



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## ROATĂ

Material pentru corp	Fontă
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	250 mm
Benză de rulare	80 mm
Diametrul găurii Axă	25 mm
Lungime butuc	92 mm
Lățimea corpului	80 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip	Roată
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	2160 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	1800 kg
Capacitate de încărcare statică	3600 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	9,22 kg

# NOVATECH

FTP 250X80-Ø25 HL92

EAN 4031582319415

Numărul de comandă 00800997



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

