

STYLEA

5925UOI075P41-38X38 TFR

EAN 4031582385694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●●

Korozijas izturīgs ●●●●○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Stylea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Krāvnese pie 3 km/h	50 kg
Statiskā krāvnese	100 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	84 mm
Kopējais platums	54 mm
Kopējais svars	0,183 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	75 mm
Protektora platums	11 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gūtnis	Grozāms stienis
Pagrieziena rādiuss	87 mm
Grozāms savienojums	174 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Kvadrātveida plāksne
Plāksnes garums	38 mm
Plāksnes platums	38 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	28 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	28 mm
Plāksnes atveres diametrs	4,4 mm