

STORA

2370PJ100P30-11

EAN 4031582300321



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Stora
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	80 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	160 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	129 mm
Greutate totală	0,54 kg

FURCA

Materialul de construcție	Tablă de oțel, medie
Formă Furcă	Subțire
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Offset	35 mm
Raza de pivotare	85 mm
Interferență pivotantă	170 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment cu role
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Benză de rulare	32 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub	11 mm

STORA

2370PJJ100P30-11

EAN 4031582300321



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

