

## ALPHA STAINLESS

8478UFD160P63

EAN 4031582347173



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ● ● |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Nom del producte           | Alpha stainless |
| Tipus                      | Rueda fija      |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 300 kg          |
| Conducció elèctrica        | No              |
| Inoxidable                 | Sí              |
| Tracidad de carga estàtica | 600 kg          |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C          |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C           |
| Alçada total               | 200 mm          |
| Àmplia general             | 115 mm          |
| Pes total                  | 1,76 kg         |

## SUPORT

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Material d'habitatge | Inoxidable, pesat |
| Forquilla Forma      | Ample             |
| Color                | Inoxidable        |

## RODA

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tread hardness                      | suau                                      |
| Material corporal                   | Poliamida                                 |
| Material de la banda de rodadura    | pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat |
| El Bearing                          | Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable  |
| Eix                                 | Estirada de nou                           |
| Roda de color                       | Verd de plata (RAL7001)                   |
| Diametralització                    | 160 mm                                    |
| Banda de rodadura ample             | 46 mm                                     |
| Corporació ample                    | 46 mm                                     |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 63 Shore A                                |

## FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 137 mm            |
| Placa ampla                           | 115 mm            |
| Longitud del forat de placa (Mínimum) | 75 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 80 mm             |
| Amplària del forat de placa (Mínimum) | 75 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 105 mm            |
| Placa de diàmetre                     | 11 mm             |

# ALPHA STAINLESS

8478UFD160P63

EAN 4031582347173

Número de comanda 00035539

Plànols del producte



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

