

NOVATECH

ETY 060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582318463
Bestelnummer 00830217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers (RS/2RS)
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Diameter	60 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	12 mm
Breedte wielkern	20 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	100 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	80 kg
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,14 kg

NOVATECH

ETY 060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582318463
Bestelnummer 00830217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

