

PURETECH AIR

DQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ○ ○ ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Puretech air
外壳类型	轮子
3 km/h的载重	200 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	400 kg
总重量	2.44 kg

轮子

Tread hardness	柔软
轮体材料	钢板
胎面材料	气动轮胎，块型材
轴承	滚柱轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	400 mm
胎面宽度	100 mm
轴孔直径	25 mm
中心长度	74 mm
胎面硬度 (A)	55 岸 A

PURETECH AIR

DQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

