

DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370

Номер заказа 00860912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●●

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech plus
Тип	Колесо
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	240 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	200 kg
Грузоподъемность статическая	480 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, сверхтяжелый
Материал протектора	Двойной фланец с Трек
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	26 mm
Диаметр отверстия Ось	15 mm
Длина хаба	32 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D

DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370

Номер заказа 00860912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

