

# NOVATECH

FTP 125X40-Ø20 HL50

EAN 4031582331745

Número de pedido 00841087



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Novatech
Tipo	Aro
Estándar	EN12533 - Ruedas de alta carga
Capacidad de carga a 4 km/h	480 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	400 kg
Capacidad de carga estática	800 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	1,51 kg

## ARO

Material del cuerpo	Hierro fundido
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Amarillo miel (RAL1005)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	40 mm
Diámetro del agujero del Eje	20 mm
Longitud del cubo	50 mm
Anchura del cuerpo	40 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D
Tipo de cojinete	6204ZV
Adecuado para	bt

# NOVATECH

FTP 125X40-Ø20 HL50

EAN 4031582331745

Número de pedido 00841087



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

