



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	铝
	柔软
	凸形
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	交通灰色 A (RAL7042)
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	60 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	400 kg
6 公里/小时的载重	320 kg
静态载重	800 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	60 ° C
总重量	0.89 kg

技术图纸

