

GALEA STAINLESS

5081PJM125P60-90X70

EAN 4031582368024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●●●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Galea stainless
Ház típusa	Forgóvillás görgő irányfékkel
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Rozsdamentes	✓
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	163 mm
Összsúly	0,561 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágy	Síklócsapágy rozsdamentes
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	30 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Zárt
Forgócsapágy	Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	205 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	90 mm
Talplemez szélessége	70 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	60 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	70 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	50 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	55 mm
Tengely furat átmérője	8 mm

GALEA STAINLESS

5081PJM125P60-90X70

EAN 4031582368024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

