

# AGILA

2470PJI050B10-11x31 screwed

EAN 4031582300710



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ● ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	40 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	72 mm
Totale breedte	43 mm
Totaal gewicht	0,17 kg

## VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	24 mm
Zwenk radius	49 mm
Uitzwenking	98 mm
Diameter koepel	41 mm

## WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager met tussenbus
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	19 mm
Breedte wielkern	19 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Stift met gripriing, met kraag
Diameter Stift	11 mm
Lengte Stift	31 mm

# AGILA

2470PJI050B10-11x31 screwed

EAN 4031582300710

Bestelnummer 00004473  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

