

PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149

Номер на поръчката 00004955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ● ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Puretech
Тип	Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	55 kg
Статичен Товароносимост	110 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Общо тегло	0,22 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана от лист
Материал на реазбата	Плътна гума без маркировка
Лагер	Конусен сачмен лагер
Цвят на Колело	Синьо покритие
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	25 mm
Диаметър на отворите Ос	6 mm
Дължина на центъра	28 mm
Ширина на тялото	25 mm
Твърдост на Резба (A)	80 бряг А

PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149

Номер на поръчката 00004955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

