INFORMAȚII DESPRE PRODUS

ELASTECH

JFC150x32-Ø8

EAN 4031582319958

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●○○
Atriție	●●●○○
Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Elastech
Tip	Roată
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	150 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	300 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	85 °C
Greutate totală	0,93 kg

ROATĂ

Tread hardness	moale
Material pentru corp	Zinc turnat
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	150 mm
Benză de rulare	32 mm
Diametrul găurii Axă	8 mm
Lungime butuc	35,5 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	75 Pe malul A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

JFC150x32-Ø8

EAN 4031582319958

Numărul de comandă 00024889

Desene ale produsului



© Copyright 2026 TENTE International GmbH