

LUMINA

6A20POI050B10-11X20

EAN 4031582311310

订单号 00073573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Lumina
外壳类型	万向脚轮
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	59 mm
总宽度	55 mm
总重量	0.128 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	8 mm
胎面硬度 (D)	65 肖氏 D

支架

材料	锌压铸/铝
支架形状	双轮子支架关闭
旋转轴承	阀杆旋转
旋转半径	51 mm
转向干涉	102 mm

固定件

固定件类型	带抓环的阀杆，带衣领
阀杆直径	11 mm

产品信息

LUMINA

6A20POI050B10-11X20

EAN 4031582311310
订单号 00073573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

