

COMPACTA

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658

Numéro de commande 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Compacta
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	10 kg
Capacité de charge statique	20 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	36 mm
Largeur totale	24 mm
Poids	0,03 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Couleur de la roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	25 mm
Largeur du bandage	12 mm
Largeur du corps de roue	12 mm
Dureté du bandage (D)	65 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, légère
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Simple rangée de billes
Couleur	Zingué bleu
Déport	9 mm
Rayon d'encombrement	21,5 mm
Diamètre d'encombrement	43 mm
Diamètre du dôme	24,5 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	35 mm
Largeur de la platine	30 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	23 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	28 mm
Diamètre des trous de la platine	4,2 mm

COMPACTA

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658

Numéro de commande 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

