

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870

Номер на поръчката 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Stylea
Тип	Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч	50 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	72 mm
Обща ширина	46 mm
Общо тегло	0,124 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	65 mm
Ширина на Резба	7 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

ВИЛКА

Материал	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Радиус на завъртане	53 mm
Интерференция при завъртане	106 mm
Диаметър на купол	32 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт	11 mm

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870

Номер на поръчката 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

