

AGILA

2478DYK125P50

EAN 4031582340549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Električni provod	yes
nerdjajući	no
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	85 °C
Sveukupna visina	160 mm
Ukupna širina	60 mm
Ukupna težina	1 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljusk	siroko
Boja	plavo cinkovano
Prečnik kupole	60 mm

TOCAK

Materijal za telo	Čelik lista
materijal omotaca	Cvrsta guma, crna, električna provodljiva
Nošenje	konusi lezaj
Boja Tocak	plavo cinkovano
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	32 mm
Širina tela	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	80 Šešelj A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	77 mm
Širina ploče	67 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	46.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	51.5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	56 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	61.5 mm
Prečnik otvora ploče	8.5 mm

AGILA

2478DYK125P50

EAN 4031582340549

Broj porudžbine 00006676
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

