

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL

EAN 4031582413267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Desgaste                   | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ○ ○ ○ ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Nombre del producto           | Footmaster            |
| Tipo                          | Rueda giratoria Rueda |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 1000 kg               |
| Conductivo eléctrico          | No                    |
| Inoxidable                    | No                    |
| Capacidad de carga estática   | 1000 kg               |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C                |
| Rango de temperatura (máximo) | 90 °C                 |
| Altura total                  | 120 mm                |
| Ancho total                   | 100 mm                |
| Peso total                    | 1.8 kg                |

## SOPORTE

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Color                 | Blanco |
| Desplazamiento        | 52 mm  |
| Radio de giro         | 89 mm  |
| Interferencia de giro | 178 mm |
| Diámetro del domo     | 100 mm |

## ARO

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Cojinete                   | Rodamiento de rodillos, amortiguado |
| Color Aro                  | Negro                               |
| Diámetro                   | 75 mm                               |
| Ancho de Banda de rodadura | 30.5 mm                             |
| Anchura del cuerpo         | 30.5 mm                             |

## AJUSTE

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Longitud de la placa                       | 95 mm |
| Anchura de la placa                        | 95 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 70 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 70 mm |
| Diámetro del orificio de la placa          | 11 mm |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL

EAN 4031582413267

Número de pedido 00062072

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

